

E10854




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0002H04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC007

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 27 x 15 x 39

Malzemeler TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi TPU, şeffaf

Somun malzemesi Piring, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı

Çalışma 1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10854



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0002H04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz