

E10861




Soketli bağlantı kablosu

ADOAF040MSS0002E04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11220

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 60 AC / < 75 DC

Koruma sınıfı III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67; (soket rekoru takılı iken)

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 16 x 8 x 26

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10861



Soketli bağlantı kablosu

ADOAF040MSS0002E04

Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz