


Soketli bağlantı kablosu

ADOAF040MSS0002A04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11199

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC / < 75 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67; (soket rekoru takılı iken)

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	16 x 8 x 26
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10863



Soketli bağlantı kablosu

ADOAF040MSS0002A04

Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz