


E10867



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH030MSS0002E03



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 87,5

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10867



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH030MSS0002E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BK =
BU =
GN/YE =

Kablo renkleri :
siyah
mavi
yeşil/sarı