


E10870



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0005H04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

27 x 15 x 39

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, yapışmaz kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

2 x LED, sarı

Çalışma

1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E10870



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043MSS0005H04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz; parlak; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piringç, yapışmaz kaplamalı



Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz