


Soketli bağlantı kablosu

ADOAK120MSS0005A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 51 x 26 x 58

Malzemeler Pirinç nikel kaplamalı

Kalıp-gövde malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, dirsek; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10897



Soketli bağlantı kablosu

ADOAK120MSS0005A

Bağlantı

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE