

E10911




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040SCS0010I04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVW006

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	27 x 15 x 39
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10911



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH040SCS0010I04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; parlak; 4 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz