


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043SCS0005I04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVW008

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	27 x 15 x 39
Malzemeler	TPU şeffaf
Kalıp-gövde malzemesi	TPU, şeffaf
Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

E10913



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH043SCS0005I04

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; parlak; 4 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz