

E10915




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040SCS0002I04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVW001

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	15 x 15 x 43
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10915



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH040SCS0002I04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; parlak; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz