


E10919



Kablosuz erkek soket

SSTGF030MSSFKPG



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
--------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 60 DC
------------------	-----	---------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	10,7
---------	-----	------

Boyutlar	[mm]	12 x 12 x 50
----------	------	--------------

Malzemeler	PA
------------	----

Kalıp-gövde malzemesi	PA
-----------------------	----

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10919



Kablosuz erkek soket

SSTGF030MSSFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 0,14...0,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...5 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

