


Dağıtım kutusu

ZDO8F039MSS0010A10

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	2
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-15...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Port dağıtım kutusu sayısı	8

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10922



Dağıtım kutusu


ZDO8F039MSS0010A10

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR / PVC, Halojensiz, siyah, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 8 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Dağıtım kutusu

ZDO8F039MSS0010A10

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı