


Bağlantı kablosu

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...55 DC

Koruma sınıfı

III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 65

Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10925




Bağlantı kablosu

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, Halojensiz; 3 x 0,34 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

