


## Bağlantı kablosu

VDOG F030MSS00,6H03STGF030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Uygulama

Sistem

Halojensiz

## Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...55 DC

Koruma sınıfı

III

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

## Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı


## Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

## Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kitleme: Pirinç, nikel kaplamalı





## Bağlantı kablosu

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, Halojensiz; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

