

E10940




Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11347

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Koruma sınıfı

III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

1 x LED, sarı

Çalışma

1 x LED, yeşil


Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10940




Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, TPU, Halojensiz; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

