


Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030VAS0010A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	10 x 10 x 33
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR / PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)




E10944



Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030VAS0010A03

Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi