

E10946




Dağıtım kutusu

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC008

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...80
Koruma		IP 67

E10946



Dağıtım kutusu

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS


Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	28 x 60 x 125
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Port dağıtım kutusu sayısı		6
Konektör tipi		M12

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	12 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - Bağlantı


Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Dağıtım kutusu

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Bağlantı



E10946



Dağıtım kutusu

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 6 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

