


Soketli bağlantı kablosu

ADOAK190MSS0005B19

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 51 x 26 x 58

Malzemeler Pirinç nikel kaplamalı

Kalıp-gövde malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10947



Soketli bağlantı kablosu

ADOAK190MSS0005B19

Bağlantı

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı