

E10960




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050SCS0002I05

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVW010

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	15 x 15 x 43
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10960



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH050SCS0002I05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,5 mm; parlak; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
WH =	beyaz