

E10965




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050MSS0010H05

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC075

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	27 x 15 x 39
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10965



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH050MSS0010H05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GY =	mavi
WH =	gri
	beyaz