


Valf soketli ara kablo

AVDAB031--S0002A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 24 AC/DC
Aşırı gerilim koruması	evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Malzemeler	PVC
Kalıp-gövde malzemesi	PVC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)




E10972



Valf soketli ara kablo

AVDAB031--S0002A03

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BU = mavi
GN/YE = yeşil/sarı