



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH080MSS0002A06

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 43
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E10975



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH080MSS0002A06

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC, siyah, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı