


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH080MSS0002A06

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[M]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	TPU
-----------------------	-----

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	-------------------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC, siyah; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10978



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH080MSS0002A06

Bağlantı

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı