

E10979




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH080MSS0005A06

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10980

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Piring, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10979



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH080MSS0005A06

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC, siyah; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
WH =	gri
YE =	beyaz
	sarı