


Kablolanabilir soket

SDOGA030PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 20 x 20 x 46

Malzemeler PA

Kalıp-gövde malzemesi PA

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo rekoru: PG 11

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10981



Kablolanabilir soket

SDOGA030PLSFKPG

Bağlantı

