


E10988



Bağlantı kablosu

VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Koruma sınıfı III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10988




Bağlantı kablosu

VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

