


Bağlantı kablosu

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Koruma sınıfı

III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10992




Bağlantı kablosu

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

