

E10993




Valf soketli ara kablo

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11417

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 24 AC/DC

Aşırı gerilim koruması

evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 46,5

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Valf soketli ara kablo

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR, Halojensiz; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

