


E1003A



Kablolanabilir soket

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G



Uygulama

Uygulama

Sertifikalı, güvenli devreye bağlantı

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Koruma

IP 65

Testler / Onaylar

Onay

BVS 05 ATEX E106

ATEX onaylı

Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

41,2

Boyutlar [mm]

43 x 25 x 36

Malzemeler

PBT

Kalıp-gövde malzemesi

PBT

Somun malzemesi

PA

Açıklamalar

Açıklamalar

İlgili işletme talimatlarındaki "akım devrelerinin toplam gücü" tablosuna göre (güvenlikle ilgili bölüm ATEX)

Birkaç kendinden güvenli devre soketlere bağlanabilir.

Bir veya daha fazla kendinden güvenli devrenin gerilim toplamı aşağıdaki değeri geçmemelidir:

Utoplam maks. = 60 V (Tepe değer).

Paket miktarı

1 adet

E1003A



Kablolanabilir soket

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M18, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA



Bağlantı

