


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042ZDS0002E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi çinko döküm

Gösterge / Kontroller

Gösterge Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10006



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH042ZDS0002E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi