


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042ZDS0002E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	36 x 15 x 26
----------	------	--------------

Malzemeler	PUR
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	PUR
-----------------------	-----

Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı
-----------------	------------------------------

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10007



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH042ZDS0002E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN =

BK =

BU =

Kablo renkleri :

kahve rengi

siyah

mavi