


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042ZDS0010E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	PUR
-----------------------	-----

Somun malzemesi	çinko döküm
-----------------	-------------

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10010



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042ZDS0010E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi