


E10058



Kablolanabilir valf konektörü

VALVE PLUG TYPE A



Uygulama

Sistem	Silikonsuz
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	16

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...125
Koruma	IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	28
Boyutlar [mm]	42 x 29 x 28
Malzemeler	PA
Kalıp-gövde malzemesi	PA

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10058



Kablolanabilir valf konektörü

VALVE PLUG TYPE A

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipi valf soketi , dirsek; Kalıplı gövde: PA



Bağlantı

