


Kablolanabilir soket

SDOAC030--SFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Malzemeler PA

Kalıp-gövde malzemesi PA

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø ...6,5 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x C DIN tipi valf, dirsek; Kalıplı gövde: PA



E10059



Kablolanabilir soket

SDOAC030--SFKPG

Bağlantı

