


Kablolanabilir soket

SDOAT050--SFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
------------------	-----	----------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	65,2
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E10087



Kablolanabilir soket

SDOAT050--SFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 5...11 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x Ø 28 mm, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA



Bağlantı

