


Kablolanabilir soket

SDOAH042PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11510

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...80
-------------------	------	----------

Koruma	IP 65
--------	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	20 x 34 x 32
----------	------	--------------

Malzemeler	PA
------------	----

Kalıp-gövde malzemesi	PA
-----------------------	----

Somun malzemesi	PA
-----------------	----

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10088



Kablolanabilir soket


SDOAH042PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,5 mm²; Kablo rekoru: PG 7

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: PA



Bağlantı

