

E10090




Kablolanabilir soket

SDOAH042PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11510

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -30...80

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 20 x 34 x 32

Malzemeler PA

Kalıp-gövde malzemesi PA

Somun malzemesi PA

Gösterge / Kontroller

Gösterge Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10090



Kablolanabilir soket

SDOAH042PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,5 mm²; Kablo rekoru: PG 7

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: PA



Bağlantı

