

E10096




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040PLS0002E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10915

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 42

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi PUR

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10096



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040PLS0002E03

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: PUR



Bağlantı

