


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040PLS0002E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10909

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	25 x 15 x 32
----------	------	--------------

Malzemeler	PUR
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	PUR
-----------------------	-----

Somun malzemesi	PUR
-----------------	-----

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10097



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040PLS0002E03

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: PUR



Bağlantı

