
E10099

Kablolanabilir soket

SDOAH041PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Çıkışlar		
Elektriksel yapı		NPN
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...80
Koruma		IP 65
Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	20 x 34 x 32
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Somun malzemesi		PA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

E10099

Kablolanabilir soket

SDOAH041PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,5 mm²; Kablo rekoru: PG 7

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: PA



Bağlantı

