


E10108



Kablolanabilir soket

SDOAH040PLSFKPG



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	15,2
Boyutlar	[mm]	36 x 20 x 30
Malzemeler		PBT
Kalıp-gövde malzemesi		PBT
Somun malzemesi		PA

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E10108



Kablolanabilir soket


SDOAH040PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...0,5 mm²; Kablo rekoru: PG 7

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: B; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA



Bağlantı

