


E10137



Kablolanabilir soket

SDOGJ040PLSFKPG



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	26,6
Boyutlar	[mm]	25 x 25 x 56
Malzemeler		PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA
Somun malzemesi		ULTRAMID

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E10137



Kablolanabilir soket

SDOGJ040PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M18, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: ULTRAMID



Bağlantı

