


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10140



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005A

Bağlantı



BN =
BK =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
siyah
mavi