


E10154



Limit tampon

LIMIT PLUNGERS IE



1 yay geri dönüşlü hareketli civata hareket mesafesi 1,5mm, Ø 5,5mm

Uygulama

Dizayn

kullanılabilen tipler,, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

36,6

Malzemeler

Limit tampon: makine çeliği; piston: çelik (1,0503 / C45K)
sertleştirilmiş ön taraf; Tırtırlı somun: Pirinç nikel kaplamalı

Aktivasyon kuvveti

[N]

4,9...7845

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet