

E10188




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0002A02

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC164

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 27 x 15 x 39

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10188



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH040MSS0002A02

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
WH = siyah
beyaz