

E10194




Soketli bağlantı kablosu

ADOAG030--S0002E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10217

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	17 x 8 x 25
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10194



Soketli bağlantı kablosu


ADOAG030--S0002E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi