


## Soketli bağlantı kablosu

ADOAG030--S0005E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Elektriksel özellikleri

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
| Koruma sınıfı        | III        |

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
| Koruma                 | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Boyutlar [mm]         | 17 x 8 x 25 |
| Malzemeler            | PUR         |
| Kalıp-gövde malzemesi | PUR         |

### Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR




# E10195



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAG030--S0005E03

### Bağlantı



BN = Kablo renkleri :  
kahve rengi  
BK = siyah  
BU = mavi