


E10210



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030MSS0005H03



Uygulama

Sistem Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 204,8

Boyutlar [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Malzemeler TPU siyah

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet

Hareketli kablo kanallarına uygunluk Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı > 2 Mio.

Burulma zorlaması ± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10210



Soketli bağlantı kablosu

AD0AA030MSS0005H03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
GN/YE = mavi
yeşil/sarı