


Soketli bağlantı kablosu

ADOGA030MSS0005B03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [M] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 42

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10212



Soketli bağlantı kablosu

ADOGA030MSS0005B03

Bağlantı



GN = Kablo renkleri :
yeşil
RD/BK = kırmızı/siyah
RD/WH = kırmızı/beyaz