


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005A02

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




E10215



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0005A02

Bağlantı



BK =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
beyaz