


Soketli bağlantı kablosu

ADOAG030--S0002E03



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 60 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 33

Boyutlar [mm] 13,3 x 8,5 x 20,5

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR




E10217



Soketli bağlantı kablosu

ADOAG030--S0002E03

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi